


Rezistenta de franare CACR-LE2-50-W500

Cod: 2882342

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	500
pozitie instalare	Convectie libera vertical
Rezistor de franare cu energie pulsata la 380 V	2.000 Ws
Rezistor de franare cu energie pulsata la 780 V	1.800 Ws
Performanta la 35% ED si 20°C	500 W
Putere nominala a rezistentei de franare	200 W
Rezistenta nominala de franare la 380 V	150 W
Rezistenta nominala de franare la 780 V	120 W
Valoarea rezistentei	50 Ohm
Aprobare	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Greutate produs	550 g
tip fixare	cu orificiu cu accesorii la alegere:
Indicatie material	conform RoHS