

Instrument de fixat clipsuri AGTC-T-SG-1+Z1


Cod: 2927784

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

Intr-o cutie cu accesorii.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2023. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil
Conexiune pneumatica 1	Filet interior G1/4
tip de actionare	mecanic
presiune de operare	2 ... 6 bar
Temperatura mediului	5 ... 40 °C
Materialul carcasei	ranforsat PA TPE-S
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene privind echipamentele tehnice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Temperatura medie	5 ... 40 °C
Cuplu de strangere maxim	15 Nm
Greutate produs	750 g
Materialul filetului de conectare	Aliaj din aluminiu forjat, eloxat
Indicatie material	conform RoHS
Materialul opritorului	Otel de arc inoxidabil
Materialul suportului de scule	otel aliaj inalt
Suport scule	Canal T cu clapa de presiune