


Flansa motor EAMF-A-77A-80G-S1

Cod: 2933286

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	484 g
Cod interfata, intrare motor	80G
Cod interfata carcasa cuplaj	77A
Indicatie material	conform RoHS