


Ventil VOFD-L35T-

Cod: 2956784

FESTO

controlat direct, latime nominala de 3.5 mm.



Fisa tehnica

Fisa date generala - valorile individuale depind de configuratia Dvs.

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 inchis, monostabil, semi automat 3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	electric
Latime	51 mm
Debit nominal	406 l/min
Presiune de operare Mpa	0 ... 0,8 MPa
presiune de operare	0 ... 8 bar
Structura constructiva	ventil cu scaun actionat direct
Tip de revenire	arcuri mecanice
Tip de protectie	IP65
Deschidere nominala	3,5 mm
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
Actionare manuala auxiliara	cu retinere fara cu impingere
Tip de comanda	direct
directie de curgere	nu este reversibil
Compatibilitate la vacuum	nu
valoare b	0,15
Valoare C	1,8 l/sbar
Debit Kv alimentare	0,32 m3/h
Debit Kv exhaustare	0,32 m3/h
Debit nominal standard 2-3	440 l/min
Durata de deconectare	60 ms
Durata de conectare	40 ms
mediu de operare	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2] Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:1:2]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura medie	-50 ... 60 °C
Temperatura mediului	-50 ... 60 °C
Greutate produs	390 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul etansarilor	NBR VMQ
Materialul carcasei	Aluminiu emailat otel inoxidabil aliaj inalt