



Distribuitor cu comanda electrica MZH-5/3E-M3-L-LED

Cod: 30197

FESTO

Micro-Pneumatic, cu bobina si actionare manuala suplimentara, fara conector electric.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/3 exhaustat
debit nominal normal	40 l/min
presiune de operare	2 ... 7 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de protectie	IP40 cu priza de contact
deschidere nominala	1,5 mm
tip de comanda	pilotat
durata de deconectare	30 ms
durata de conectare	5 ms
durata de anclansare	100%
caracteristica bobina	24V DC: 0,55W
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
temperatura mediului	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
greutate produs	50 g
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	placa de conectare M3
racord pneumatic 2	placa de conectare M3
racord pneumatic 3	placa de conectare M3
racord pneumatic 4	placa de conectare
racord pneumatic 5	placa de conectare
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminu turnat sub presiune