


# Set opritor EADP-ES-R3-12

Cod: 3044562

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	0 ... 325 deg
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-20 ... 60 °C
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Momentul de inertie a JO	0,35 kgcm <sup>2</sup>
Greutate produs	96 g
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul stoper-ului	Bronz-beriliu nichelat
Materialul flansei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul suportului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat