


# Racord rapid stut T TCN-M3-PK-2

Cod: 30492

FESTO

Pentru furtune din plastic PAN, PUN, PL, PP, PU, PR cu inele de etansare, oscilant.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	1,3 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 10 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior M3
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 3 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcusei	zinc turnat sub presiune otel inoxidabil aliaj inalt