

Dopuri B-M3-S9

Cod: 30979

★ Gama de produse standard

Conform DIN 908, cu inel de etansare

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Marimea legaturii	10
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplul nominal de strangere	0,48 Nm
Toleranta la momentul nominal de strangere	± 55 %
Greutate produs	1 g
tip fixare	Hexagonul extern SW 4.5 Slot 0.8 mm
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior M3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul dopului	otel inoxidabil aliaj inalt
Materialul o-ring-ului	Otel inoxidabil NBR