

Suport lagar LSNG-40

Cod: 31741

FESTO

cu rulment sferic.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
bazat pe norme	VDMA 24562
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 150 °C
Greutate produs	228 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	otel aliaj inalt
Materialul lagarului	otel PTFE