

Fus oscilant ZNG-40


Cod: 31755

Produs in retragere de pe piata

FESTO

pentru montarea centrala oscilanta a cilindrilor DNG, DNGU.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2015. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
bazat pe norme	ISO 15552
clasa de rezistenta la coroziune KBK	2
temperatura mediului	-40 ... 150 °C
greutate produs	285 g
indicatie material	Fara cupru si PFTE conform RoHS
informatia referitoare la materialul fixarii	turnat din otel superior
informatii referitoare la material pentru suruburi	otel zincat