

Unitate de ghidare EAGF-P1-KF-25-100


Cod: 3192945

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[pentru cilindrii electrici tip EPCO](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2025. [Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	25
cursa	100 mm
Jocul la intoarcere	0 μ m
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	25 m/s ²
Viteza maxima	1 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Fora maxima Fy	320 N
Fora maxima Fy static	415 N
Fora maxima Fz	320 N
Fora maxima Fz static	415 N
Momentul maxim Mx	15 Nm
Momentul maxim Mx static	19 Nm
Momentul maxim My	10 Nm
Momentul maxim My static	12 Nm
Momentul maxim Mz	10 Nm
Momentul maxim Mz static	12 Nm
Fora de deplasare	4 N
Masa in miscare la 0 mm cursa	300 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	1.080 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	12 g
Adaos de masa la 10 mm cursa	12 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	30 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	4,5 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit dur cromat
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat