

Unitate de ghidare EAGF-P1-KF-40-


Cod: 3192966

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

[pentru cilindrii electrici tip EPCO](#)

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2025. [Vezi Support Portal pentru produse alternative.](#)

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
curso	1 ... 400 mm
Jocul la intoarcere	0 µm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Acceleratia maxima	25 m/s ²
Viteza maxima	1 m/s
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	0 - Fara rezistenta la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 50 °C
Fora maxima F _y	380 N
Fora maxima F _y static	510 N
Fora maxima F _z	380 N
Fora maxima F _z static	510 N
Momentul maxim M _x	20 Nm
Momentul maxim M _x static	27 Nm
Momentul maxim M _y	15 Nm
Momentul maxim M _y static	20 Nm
Momentul maxim M _z	15 Nm
Momentul maxim M _z static	20 Nm
Fora de deplasare	6 N
Masa in miscare la 0 mm curso	560 g
greutatea de baza la 0 mm curso	1.910 g
adaos de greutate la 10 mm curso	18 g
Adaos de masa la 10 mm curso	18 g
Centru de greutate al masei in miscare la curso 0	36 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm curso	4,5 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit dur cromat
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat eloxat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu forjat eloxat