

Talpa de fixare HNG-40


Cod: 32948

Produs in retragere de pe piata

Pentru cilindri DNG, DNGU.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2015. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie | 40 |
| bazat pe norme | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| corespunde normelor | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -40 ... 150 °C |
| greutate produs | 270 g |
| indicatie material | Fara cupru si PFTE |
| informatia referitoare la materialul fixarii | otel zincat |
| informatii referitoare la material pentru suruburi | otel zincat |