

Flansa oscilanta SNG-100


Cod: 32973

Produs in retragere de pe piata

pentru cilindrii DNG, DNGU, ccorespunzator suportilor de lager LSNG, LSNSG.

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2014. Vezi Support Portal pentru produse alternative.

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|---|
| marime de fabricatie | 100 |
| bazat pe norme | ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| temperatura mediului | -40 ... 150 °C |
| greutate produs | 910 g |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE conform RoHS |
| informatia referitoare la materialul fixarii | aluminu turnat sub presiune |
| Material informativ pentru bolt | otel zincat |
| informatii referitoare la material pentru suruburi | otel zincat |
| informatii material protectie | arc de otel, galvanizat |