


Cuplaj compensator de moment FKG-32-B

Cod: 33340

FESTO

pentru prevenirea momentelor de basculare la cursorul unitatii de
translatie DGO si compensarea excentricitatii sarcinilor ghidate paralel



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	32
Deviatie radiala +/-	1 mm
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 120 °C
Sarcina maxim permisa pe termen lung in directia fortei +/-	800 N
Greutate produs	677 g
Materialul compensatorului de moment	Aliaj de aluminiu, anodizat otel galvanizat
Materialul furcii	otel zincat
Materialul piesei de alunecare	Alama