


Unitate de ghidare FEN-12/16- -KF

Cod: 33481

FESTO

cu ghidaj cu bile cu recirculare, utilizat pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	12/16
curso	1 ... 200 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora maxima Fy	520 N
Fora maxima Fy static	830 N
Fora maxima Fz	520 N
Fora maxima Fz static	830 N
Momentul maxim Mx	12 Nm
Momentul maxim Mx static	20 Nm
Momentul maxim My	7 Nm
Momentul maxim My static	12 Nm
Momentul maxim Mz	7 Nm
Momentul maxim Mz static	12 Nm
Fora de deplasare	15 N
Adaos de masa la 10 mm curso	12 g
greutatea de baza la 0 mm curso	429 g
adaos de greutate la 10 mm curso	12 g
Centru de greutate al masei in miscare la curso 0	40 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm curso	4,9 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu, anodizat