


Unitate de ghidare FEN-20- -KF

Cod: 33482

FESTO

cu ghidaj cu bile cu recirculare, utilizat pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	20
cursa	2 ... 250 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Forta maxima Fy	520 N
Forta maxima Fy static	830 N
Forta maxima Fz	520 N
Forta maxima Fz static	830 N
Momentul maxim Mx	15 Nm
Momentul maxim Mx static	24 Nm
Momentul maxim My	20 Nm
Momentul maxim My static	31 Nm
Momentul maxim Mz	20 Nm
Momentul maxim Mz static	31 Nm
Forta de deplasare	15 N
Adaos de masa la 10 mm cursa	12 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	828 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	12 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	42 mm
Centru de greutate aditional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	4,7 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit
Materialul carcusei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu, anodizat