


Talpa de fixare DAMH-Q12-40

Cod: 3371846

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	0 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	18 Nm
Greutate produs	529 g
tip fixare	cu orificiu
Indicatie material	conform RoHS
Materialul suportului de montare	otel galvanizat