


# Unitate frontala ERMH-8-P-E17-15

Cod: 3383151

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2022. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	8
Structura constructiva	Modul rotativ electromecanic cu canal de aer
pozitie instalare	Oricare
Unghi de rotatie	fara sfarsit
Raport de transmisie	30:1
Cuplu nominal	0,75 Nm
Precizie de repetare	$\pm 0,01^\circ$
Forta axiala maxima	200 N
Greutate produs	1.075 g
Durata de anclansare	100 %
Curent nominal motor	0,31 A
Tipul de motor	servomotor
Deschidere nominala	4 mm
presiune de operare	-0,9 ... 10 bar
Debit nominal	350 l/min
Viteza maxima iesire	200 l/min
Tensiune nominala de operare AC	230 V
Putere nominala motor	9,2 W
Curent de varf	0,61 A
Moment de basculare maxim, static	15 Nm
Moment de rotatie de varf	1,8 Nm
Momentul de inertie admisibil al masei	0,0026 kgm <sup>2</sup>
Conexiune pneumatica	G1/8
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	0 ... 40 °C
Indicatie material	conform RoHS