


Suport lagar LNG-100

Cod: 33895

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	100
bazat pe norme	ISO 15552 (anterior si VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Greutate produs	1.141 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul montajului	Fonta cu grafit nodular
Materialul rulmentului	PA