



# Distribuitor cu comanda electrica MYH-5/2-2,3-L-LED

Cod: 34303

FESTO

Midi-Pneumatic, cu bobina siactionare manuala suplimentara, fara conector electric.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	5/2 monostabil
debit nominal normal	180 l/min
presiune de operare	2 ... 8 bar
structura constructiva	sertar cu piston
tip de protectie	IP40 cu priza de contact
deschidere nominala	2,3 mm
tip de comanda	pilotat
durata de deconectare	23 ms
durata de conectare	12 ms
durata de anclansare	100%
caracteristica bobina	24V DC: 1,8W
mediu de operare	aer uscat, lubrifiat sau nelubrifiat
temperatura mediului	-5 ... 50 °C -5 ... 50 °C
greutate produs	65 g
tip fixare	cu gaura de trecere
racord pneumatic 1	placa de conectare modul baterie
racord pneumatic 2	placa de conectare modul baterie
racord pneumatic 3	placa de conectare modul baterie
racord pneumatic 4	modul baterie
racord pneumatic 5	modul baterie
informatii referitoare la material pentru etansari	NBR
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune