


Bobina MSFG-24/42-50/60-DS-OD

Cod: 34412

FESTO

pentru priza de contact standard conform DIN EN 175301.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata minima a anclansarii	10 ms
Durata de anclansare	100 %
factor de putere cos {phi}	0,7
Caracteristica bobina	24 V DC: 4.5 W 42 V AC: 50/60 Hz, putere preluare 9 VA, putere mentinere 7 VA
Variatii de frecventa admisibile	+/- 5 %
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Conformitatea PWIS	VDMA24364-C1-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Cuplu de strangere maxim la racord	0,4 Nm
Greutate produs	55 g
Conectare electrica	conform DIN EN 175301-803
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	Duroplast Cupru otel
Materialul infasurarii	Cupru