


Unitate de ghidare FENG-40- -GF

Cod: 34482

FESTO

cu ghidaj cu alunecare, util pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	40
cursa	10 ... 500 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu alunecare
Structura constructiva	Ghidaj
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora de deplasare	30 N
Adaos de masa la 10 mm cursa	31 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	2.480 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	31 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	57 mm
Centru de greutate additional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	4,7 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	otel aliaj inalt
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul plăcii jugului	Aliaj de aluminiu, anodizat