


Unitate de ghidare FENG-80- -GF

Cod: 34485

FESTO

cu ghidaj cu alunecare, util pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	80
cursa	10 ... 500 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	ghidaj cu alunecare
Structura constructiva	Ghidaj
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora de deplasare	70 N
Adaos de masa la 10 mm cursa	76 g
greutatea de baza la 0 mm cursa	10.720 g
adaos de greutate la 10 mm cursa	76 g
Centru de greutate al masei in miscare la cursa 0	54 mm
Centru de greutate additional al masei in miscare la fiecare 10 mm cursa	3,9 mm
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	otel aliaj inalt
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul plăcii jugului	Otel calit