


Unitate de ghidare FENG-100-100-KF

Cod: 34530

FESTO

cu ghidaj cu bile cu recirculare, utilizat pentru protectia impotriva rotirii, ofera o mare precizie de repetabilitate.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	100
cursa	100 mm
pozitie instalare	Oricare
Ghidaj	Ghidaj cu bile cu recirculare
Structura constructiva	Ghidaj
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Forta maxima Fy	2.300 N
Forta maxima Fy static	3.120 N
Forta maxima Fz	2.300 N
Forta maxima Fz static	3.120 N
Momentul maxim Mx	198 Nm
Momentul maxim Mx static	268 Nm
Momentul maxim My	197 Nm
Momentul maxim My static	267 Nm
Momentul maxim Mz	197 Nm
Momentul maxim Mz static	267 Nm
Forta de deplasare	40 N
Greutate produs	13.760 g
tip fixare	cu filet interior
Indicatie material	conform RoHS
Materialul componentei de ghidare	Otel calit
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu, anodizat
Materialul plăcii jugului	Otel calit