


Drosel de control pe exhaustare GRE-3/8-NPT

Cod: 35311

FESTO

Cu amortizor de zgomot din metal sinterizat



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	functie drosel cu amortizor
Conexiune pneumatica 1	NPT3/8-18
Elemente de ajustare	surub cu slit
tip fixare	insurubabil
Debit normal 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	3 ... 2.000 l/min
presiune de operare	0 ... 10 bar
Temperatura mediului	-10 ... 70 °C
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 70 °C
Indicatie material	conform RoHS