

# Bobina

## VACC-S18-120-K4-2U-EX4ME

Cod: 3536565

FESTO

pentru armatura tip F10, conector metric pentru cablu, 110 V DC si AC, incapsulare, siguranta ridicata.



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	H
Caracteristica bobina	110 V AC: 50/60 Hz, putere: 12 VA 110 V DC: 12 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-15 % / +10 %
Gaz categoria ATEX	II 2G
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex e mb II T4
Praf categoria ATEX	II 2D
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	Ex tD A21 IP65 T130°C
Certificat ATEX in afara UE	EPL Db (BR) EPL Db (CN) EPL Db (KR) EPL Gb (BR) EPL Gb (CN) EPL Gb (KR)
Protectie la explozie temperatura ambientala	T4, T130°C: -20°C ≤ Ta ≤ +40°C
Departament eliberare certificate	INMETRO TÜV 12.1946X KGS 16-GA4BO-0755X KGS 16-GA4BO-0756X NEPSI GYJ17.1237X PTB 08 ATEX 2033 X
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Tip de protectie	IP65
Greutate produs	580 g
Conectare electrica	Cutie terminal, cablu filetat M20x1.5
Indicatie material	contine substante cu PWIS conform RoHS
Materialul bobinei	PA otel