


Ventuza VASB-100-1/4-NBR

Cod: 35416

FESTO

cu inel de etansare OL.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	4 mm
Diametru ventuza	100 mm
Diametru efectiv ventuza	85 mm
Pozitia racordului	sus
Forma ventuza	Rotund, burduf 1,5 pliuri
mediu de operare	Aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-20 ... 80 °C
Fora de rupere la 70% vacuum	397 N
Fora de retentie la presiunea nominala	397 N
Filet de fixare	G1/4
Fixarea ventuzei	G 1/4
Racord de vacuum	G1/4
Culoare	negru
Duritate Shore	60 +/- 5
Materialul dopului filetat	zinc turnat sub presiune
Indicatie material	conform RoHS
Materialul ventuzei	NBR