


# Bobina

## VACC-S18-70-K5-3U-EX4D

Cod: 3546662

FESTO

pentru armatura tip F10, conector NPT pentru cablu, 230 V DC si AC, incapsulare rezistenta la presiune.



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
tip de actionare	electric
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata de anclansare	100 %
Clasa izolatie	H
Caracteristica bobina	230 V AC: 50/60 Hz, putere 7 VA 230 V DC: 7 W
Oscilatii admisibile ale tensiunii	-15 % / +10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene de protectie Ex (ATEX) in conformitate cu directivele EU RoHS
Certificat ATEX in afara UE	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
Departament eliberare certificate	BVS15ATEXE135 IECExBVS.15.0116
Gaz categoria ATEX	II 2G
Praf categoria ATEX	II 2D
Tip gaz cu protectie la explozie si aprindere	Ex db IIC T6, T5, T4 Gb
Tip praf cu protectie la aprindere si explozie	ExtbIIICT85°C,T95°C,T130°C Db
Protectie la explozie temperatura ambientala	T4,T130°C: -50°C ≤ Ta ≤ +90°C T5,T95°C: -50°C ≤ Ta ≤ +55°C T6,T80°C: -50°C ≤ Ta ≤ +40°C
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Rezistenta foarte ridicata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Tip de protectie	IP65
Greutate produs	1.700 g
Conectare electrica	Cutie terminal, intrare cablu filet NPT1/2
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	Aliaj de aluminiu forjat Fier gri