

Pistol economie de aer LSP-1/4-D

Cod: 35528

FESTO

Turnat sub presiune.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Funcție de exhaustare a aerului	Proces de suflare dozabil
presiune de operare	0 ... 10 bar
direcție de curgere către atmosferă	120 l/min
Debit nominal	120 l/min
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicație pentru mediul de lucru și cel de pilotare	funcționare cu lubrifiere posibilă (necesară pentru alte operații)
Clasa de rezistență la coroziune KBK	1 - Rezistență redusă la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Nivel presiune zgomot	90 dB(A)
Temperatura mediului	-10 ... 50 °C
Greutate produs	240 g
Conexiune pneumatică	Filet interior G1/4
Indicație material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aliaj de aluminiu forjat