

Generator de vacuum VAD-ME-1/4

Cod: 35555



Clasic - a nu se folosi pentru proiecte noi

Cu ventil integrat

Se recomanda aerul comprimat nelubrifiat.

Alternativa moderna poate fi identificata prin introducerea primelor 4 cifre ale codului in bara de cautare

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|---|
| Deschidere nominala ajutoraj Laval | 1,4 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Caracteristica ejectorului | Vacuum inalt |
| Funcie integrata | Ventil on-off electric |
| Structura constructiva | in forma de T |
| presiune de operare | 1,5 ... 8 bar |
| Vacuum maxim | 85 % |
| Durata de anclansare | 100 % |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere imposibila |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura medie | 0 ... 40 °C |
| Tip de protectie | IP65 |
| Temperatura mediului | 0 ... 40 °C |
| Greutate produs | 212 g |
| Conectare electrica | stecher |
| tip fixare | cu filet interior |
| Conexiune pneumatica 1 | G1/8 |
| Racord de vacuum | G1/4 |
| Materialul carcasei | Aluminiu |