


Stut furtun N-1/2-P-9

Cod: 3610

FESTO

Cu inel de etansare.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Deschidere nominala	8 mm
Tip de etansare la fusul cu insurubare	Inel de etansare
pozitie instalare	Oricare
Model	Tip drept
Marimea legaturii	1
Presiune lucru pe domeniul complet de temperatura mediu de operare	-0,95 ... 16 bar
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Cuplu de strangere maxim	18 Nm
Greutate produs	15,1 g
Conexiune pneumatica 1	Filet exterior G1/2
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu diametrul exterior de 9 mm
Indicatie material	conform RoHS
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat