



Ventil robust cu actionare manuala PV-3-1/8

Cod: 3648

Produs in retragere de pe piata

FESTO

Modelul urmeaza a fi scos din fabricatie. Este disponibil pana in 2014. Vezi Support Portal pentru produse alternative.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functiune de ventil	3/2 inchis, monostabil
tip de actionare	manual
debit nominal normal	80 l/min
presiune de operare	-0,95 ... 8 bar
structura constructiva	ventil cu scaun cu arc de revenire
tip de revenire	arcuri mecanice
deschidere nominala	2 mm
principiu de etansare	moale
tip de comanda	direct
directia de curgere	reversibil
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare posibila cu ungere (necesara pentru alte operatii)
temperatura mediului	-10 ... 60 °C
greutate produs	520 g
racord pneumatic 1	G1/8
racord pneumatic 2	G1/8
racord pneumatic 3	G1/8
informatii referitoare la material pentru carcasa	aluminiu turnat sub presiune