

Cilindru burduf EB-165-125

Cod: 36491

FESTO

fara intretinere, fara efect de alunecare / lipire



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	165
Diametrul de montare necesar	180 mm
cursa	125 mm
Inaltimea maxima extinsa	200 mm
Unghi maxim de basculare	30 deg
Decalaj maxim	20 mm
Inaltimea minima de montare	72 mm
Mod de functionare	cu simpla actiune
presiune de operare	0 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 70 °C
Fora de revenire	200 N
Greutate produs	1.500 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G1/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul burdufului	NR/BR
Materialul carcasei	otel zincat