

# Cilindru burduf EB-215-155

Cod: 36492

FESTO

fara intretinere, fara efect de alunecare / lipire



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	215
Diametrul de montare necesar	230 mm
cursa	155 mm
Inaltimea maxima extinsa	230 mm
Unghi maxim de basculare	30 deg
Decalaj maxim	20 mm
Inaltimea minima de montare	75 mm
Mod de functionare	cu simpla actiune
presiune de operare	0 ... 8 bar
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere imposibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura mediului	-40 ... 70 °C
Fora de revenire	200 N
Greutate produs	2.300 g
tip fixare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G3/4
Indicatie material	conform RoHS
Materialul burdufului	NR/BR
Materialul carcasei	otel zincat