


Kit axial EAMM-A-L95-190A-G2

Cod: 3659562

FESTO

adecvat pentru actionari electrice.



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Moment de rotatie transferabil	192 Nm
Greutate produs	4.900 g
Cod interfata actuator	L95
Cod interfata, intrare motor	190A
Indicatie material	conform RoHS