


Gripper cu prindere adaptiva DHAS-GF-60-U-BU

Cod: 3998967

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
marime de fabricatie	60
pozitie instalare	Oricare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasificarea RSBP conform CD-0033	F1a
Food-safe	Vedeti informatiile suplimentare despre material
Temperatura mediului	10 ... 50 °C
Greutate produs	7 g
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bacurilor	TPE-U(PU)