


Indicator de pozitie SASF-S2-B-F-A56

Cod: 4077125

FESTO

pentru montaj pe arborele de antrenare a actuatorilor standard
conform VDI / VDE3845 (schema gaurire 130 mm)



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniu de ajustare a unghiului de oscilatie	0 ... 90 deg
Dimensiuni l x L x l	Ø 115 x 62
Rezistenta la vibratii	Test operational la nivel de severitate 2 conform FN 942017-4 si EN 60068-2-6
Rezistenta la soc	Testare la soc cu nivel 2 in conformitate cu FN 942017-5 si EN 60068-2-27
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Temperatura mediului	-25 ... 70 °C
Greutate produs	140 g
tip fixare	de VDI/VDE 3845
Culoare carcasa	negru
Indicatie material	conform RoHS
Materialul distantierului	PA
Materialul carcasei	PA PP
Materialul suruburilor	otel inoxidabil aliaj inalt