



Bloc SI ZK-PK-3-6/3

Cod: 4204

FESTO



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|---|--|
| functie ventil | Functie SI |
| Conexiune pneumatica 1 | PK-3 |
| Conexiune pneumatica 2 | PK-3 |
| tip fixare | Montare pe panou frontal |
| Debit nominal | 100 l/min |
| presiune de operare | 1,6 ... 8 bar |
| Temperatura mediului | -10 ... 60 °C |
| Materialul carcasei | POM |
| mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Deschidere nominala | 2,5 mm |
| pozitie instalare | Oricare |
| Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare | functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii) |
| Conformitatea PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medie | -10 ... 60 °C |
| Greutate produs | 85 g |
| Conexiune pneumatica 3 | PK-3 |
| Materialul etansarilor | NBR |