



Ventil pneumatic VL/O-3-PK-3

Cod: 4233

FESTO

Depinzand de varianta de conectare, normal deschis sau normal inchis



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	3/2 deschis, monostabil
Debit nominal	100 l/min
presiune de operare	0 ... 8 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Deschidere nominala	2,5 mm
Durata de deconectare	50 ms
Durata de conectare	12 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicatie pentru mediul de lucru si cel de pilotare	functionare cu lubrifiere posibila (necesara pentru alte operatii)
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Mediu de comanda	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Greutate produs	110 g
tip fixare	Pe placa de conectare Pe cadru de montare cu orificiu la alegere:
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 4	PK-3
Conexiune pneumatica 5	PK-3
Materialul placii de conectare	Alama ranforsat PPS
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Material plastic zinc turnat sub presiune