



# Ventil electromagnetic MFH-5-PK-3

Cod: 4448

FESTO

Cu actionare manuala suplimentara, fara bobina si fara conector electric. Bobina si conectorul trebuie comandate separat.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
functie ventil	5/2 monostabil
Debit nominal	105 l/min
presiune de operare	3 ... 8 bar
Structura constructiva	scaun tip taler
Deschidere nominala	2,5 mm
Principiu de etansare	moale
Durata de deconectare	22 ms
Durata de conectare	10 ms
mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 ... 60 °C
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Greutate produs	270 g
tip fixare	Pe placa de conectare Pe cadru de montare cu orificiu la alegere:
Conexiune pneumatica 1	PK-3
Conexiune pneumatica 2	PK-3
Conexiune pneumatica 3	PK-3
Conexiune pneumatica 4	PK-3
Conexiune pneumatica 5	PK-3
Indicatie material	conform RoHS
Materialul placii de conectare	Aluminiu eloxat
Materialul etansarilor	NBR
Materialul carcasei	Aluminiu eloxat