

# Robinet cu bila



## VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3

Cod: 4451854

FESTO

din alama, 3/2 , latime nominala 3/8", flansa F03, PN40, filet EN 10226-1.

Festo este doar un revanzator al acestui produs, nu producatorul acestuia.



### Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Structura constructiva	Ventil sfera cu 3 cai Canal T
tip de actionare	mecanic
Principiu de etansare	moale
pozitie instalare	Oricare
tip fixare	montare in linie
Conectare ventil de proces	Rp3/8
Afisarea pozitiei de comutare	Sens canal = directie de curgere
Forma gaurii de flansa	F03
Diametru interior	10 mm
Diametru nominal DN	10
functie ventil	3/2
directie de curgere	reversibil
Presiune nominala ventil	40
Momentul de desprindere la diferenta de presiune, ventil de proces PN	6 Nm
bazat pe norme	EN 10226-1 ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gaze inerte Apa (fara vapori) Fluide neutre
Temperatura medie	-20 ... 130 °C
Debit Kv canal T unghiular	9,4 m3/h
Indicatie material	conform RoHS
Conformitatea PWIS	VDMA24364-zona III
Materialul carcasei	Alama nichelat
Cod material carcasa	CW617N
Materialul etansarilor	HNBR PTFE
Materialul bilei	Alama cromat
Numar material sfera	CW614N
Materialul axului	Alama
Cod referitor la material pentru arbore	CW614N
Greutate produs	460 g
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente de presiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - Rezistenta redusa la coroziune