

# Bobina MSFW-230-50/60

Cod: 4540

FESTO

Cu conector electric standard.



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
pozitie instalare	Oricare
Afisarea pozitiei de comutare	nu
Durata minima a anclansarii	10 ms
Durata de anclansare	100 %
factor de putere cos {phi}	0,7
Caracteristica bobina	230 V AC: 50/60 Hz, putere preluare 9 VA, putere mentinere 7 VA
Variatii de frecventa admisibile	+/- 5 %
Oscilatii admisibile ale tensiunii	+/- 10 %
Simbol CE (vezi declaratia de conformitate)	conform directivei europene pentru echipamente cu tensiuni scazute
Marcaj UKCA (a se vedea declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Conformitatea PWIS	VDMA24364-C1-L
Tip de protectie	IP65
Temperatura mediului	-5 ... 40 °C
Cuplu de strangere maxim la racord	0,4 Nm
Greutate produs	55 g
Conectare electrica	3 pini Deviatie stecher pentru MSSD-F
tip fixare	cu piulita zimtuita
Indicatie material	conform RoHS
Materialul bobinei	Duroplast Cupru otel
Materialul infasurarii	Cupru