



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Temperatura mediului	-25 ... 85 °C
Indicatie material	conform RoHS
Capacitate memorie	32 Gigabyte
Instructiuni de utilizare	Dispozitivul a fost gandit, dezvoltat si creat exclusiv pentru uz comercial si industrial. Dispozitivul nu este autorizat pentru uz privat.
Model	microSDHC
Structura constructiva	Design cu celule de memorie MLC (multi-level cells)
Clasa de viteza	Class 10
Viteza maxima de citire	20 MB/s
Viteza maxima de scriere	20 MB/s
Numar de cicluri scriere/stergere	64 TBW