


# Kit axial EAMM-A-T46-100A

Cod: 4624227

★ Gama de produse standard

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Lungime nominala	68,1 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	8.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Tip de protectie	IP40
Temperatura mediului	-10 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	5,77 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	10 Nm
Greutate produs	1.080 g
Cod interfata actuator	T46
Cod interfata, intrare motor	100A
Indicatie material	conform RoHS