


# Cuplaj EAMD-16-15-5-8X10

Cod: 4819892

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	5 mm
Diametru de prindere 2	8 mm
marime de fabricatie	16
Lungime nominala	15 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	10.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	0,355 kgmm <sup>2</sup>
Moment de rotatie transferabil	1,2 Nm
Greutate produs	13 g
Indicatie material	conform RoHS