



# Filtru EMC CAMF-C5-FC

Cod: 4825847

Produsul urmeaza a fi scos din fabricatie

FESTO



## Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Domeniul tensiunilor de operare DC	0 ... 30 V
Tensiune nominala de operare DC	24 V
Domeniul tensiunilor de operare AC	0 ... 30 V
Tensiune nominala de operare AC	24 V
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP30
Nota cu privire la gradul de protectie	in stare montata
Temperatura mediului	-40 ... 80 °C
Indicatie material	conform RoHS
Conexiune electrica 1, functie	Camp magnetic lateral
Conexiune electrica 1, design	Unghiular
Conexiune electrica 1, tipul conexiunii	Priza
Conexiune electrica 1, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 1, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	15
Conexiune electrica 1, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 2, functie	pe partea de comanda
Conexiune electrica 2, design	Unghiular
Conexiune electrica 2, tipul conexiunii	stecher
Conexiune electrica 2, iesirea cablului	Drept
Conexiune electrica 2, tehnica de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 2, numar de pini/fire	15
Conexiune electrica 2, pini/fire ocupate	8
Conexiune electrica 2, tipul de montaj	2x surub 4-40 UNC-2A
Protocol	HIPERFACE
Culoare carcasa	argint
Materialul carcasei	Plastic metalizat