

Cuplaj EAMD-42-40-18-16X25

Cod: 5056644

FESTO



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Diametru de prindere 1	18 mm
Diametru de prindere 2	16 mm
marime de fabricatie	42
Lungime nominala	40 mm
pozitie instalare	Oricare
Numarul maxim de turatii	6.000 1/min
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-25 ... 60 °C
Umiditatea relativa a aerului	0 - 95 %
Temperatura mediului	-25 ... 60 °C
Momentul de inertie a masei	39 kgmm ²
Moment de rotatie transferabil	17 Nm
Greutate produs	192 g
Indicatie material	conform RoHS