


Bloc de racordare MHP2-PR6-5

Cod: 525124

FESTO

pentru ventile cu montaj "semi-inline" MHP2-..-HC/TC



Fisa tehnica

Caracteristica	valoare
Numarul maxim de pozitii de ventile	6
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Rezistenta moderata la coroziune
Conformitatea PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	426 g
Metoda fixare placa de conectare	cu orificiu cu sina tip omega
Metoda fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1	M7
Conexiune pneumatica 3	M7
Conexiune pneumatica 5	M7
Materialul placii de conectare	Aliaj de aluminiu forjat