


Bloc racordare MHP4-PR4-3

Cod: 525230

FESTO

pentru ventile cu montaj "semi-inline" MHP4-...-HC/TC



Fisa tehnica

| Caracteristica | valoare |
|--|--|
| numarul max. de pozitii de ventile | 4 |
| clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 |
| greutate produs | 750 g |
| tip fixare placa de conectare | cu gaura de trecere cu sina tip omega |
| tip fixare ventil | cu filet interior |
| racord pneumatic 1/33 | G3/8 |
| racord pneumatic 3/11 | G3/8 |
| indicatie material | Fara cupru si PTFE |
| informatii referitoare la material pentru placa de conectare | aliaj maleabil aluminiu |